



Bitsats 10 delar, med torsionszon, Typ: KPS



Beställningsdata

Ordernummer	675671 KPS
GTIN	4013288033772
Artikelklass	63H

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

snabbkoppling: 1 st

Teknisk beskrivning

Bits sexkantskaft	C 6,3
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
tillverkarens beteckning	Bit-Check 10 Universal 1
Antal delar	10

Produktslag

Bitsverktyg

Tillbehör

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm

675220 3/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm

675200 3/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm

675200 1/25

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm

675220 2/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm

675200 2/25

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm

675220 1/25