



LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 26W



Beställningsdata

Ordernummer	081265 26
GTIN	5708997354407
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-steps dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	29 W
ljusflöde	400 - 4000 lm
IP-skyddsklass	IP 67
Ljusfärg	6000 K

vikt	2380 g
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
total bredd	88 mm
totallängd	235 mm
totalhöjd	233 mm
Anslutningskabel längd	5 m
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	NOVA 4K
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare