



LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 84W



Beställningsdata

Ordernummer	081265 84
GTIN	5708997354445
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-steps dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Ljuskälla	6000 K
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 67
Ljusflöde	1200 - 12000 lm

effektförbrukning	84 W
vikt	4100 g
märkspänning	100 - 240 V
total bredd	102 mm
totallängd	302 mm
totalhöjd	298 mm
Anslutningskabel längd	5 m
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	NOVA 10K
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare