



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: 42



Beställningsdata

Ordernummer	081254 42
GTIN	5708997354438
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-stegs dimmerfunktion. Svängbar. Kan tack vare Dual System användas både som mobil batteridrivna strålkastare och med nätkabel. Laddnivåindikering, visning av återstående gångtid, dimmbar i 5 steg.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	5,2 Ah
Antal ingående batterier	1

IP-skyddsklass	IP 67
Batterispänning	11,1 V
Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	600 - 6000 lm
ATEX-zon	ingen
Energiförsörjning	Batteridrivnen
brinntid	1 - 12 h
total bredd	92 mm
totallängd	275 mm
totalhöjd	275 mm
CRI värde	80
vikt	2600 g
effektförbrukning	42 W
tillverkarens beteckning	NOVA 5K 42W
Produktslag	Arbetsbelysning