



Batteridreven allmänbelysning med LED-teknik, effektförbrukning: 18W



Beställningsdata

Ordernummer	081266 18
GTIN	5708997354513
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Skuggfritt och bländfritt utförande med stor ljusspridning.
Med 2 belysningslägen och brinntid upp till 3 timmar. Ställbar fot av stål, pulverlackerad.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Trefotsstativ nr 081252 storlek 1,35-3.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridreven
Ljusflöde	2500 lm
IP-skyddsklass	IP 54
färgtemperatur	6500 K
ATEX-zon	ingen

Batterispänning	11,1 V
brinntid	3 h
batterikapacitet	2,6 Ah
Batterityp	Litiumjon
totalhöjd	280 mm
total bredd	103 mm
totallängd	288 mm
Ljusflöde steg 2	750 lm
CRI värde	80
vikt	1600 g
tillverkarens beteckning	VEGA 1500 C+R
Produktslag	Allmänbelysning