

HOLEX**Batteridrivnen LED-strålkastare, effektförbrukning: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	081286 20
GTIN	4045197796295
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

SMD-LED arbetsbelysningar med opalglas för homogen och behaglig belysning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
ljusflöde	1600 lm
ATEX-zon	ingen
IP-skyddsklass	IP 65

Batterispänning	7,4 V
batterikapacitet	8 Ah
brinntid	3 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
totallängd	202 mm
totalhöjd	202 mm
total bredd	55 mm
vikt	1450 g
effektförbrukning	20 W
Produktslag	Arbetsbelysning