



Bitsats 10 delar, med torsionszon, Typ: KPS



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 675701 KPS |
| GTIN | 4013288095695 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 1 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

bitshållare "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Bits sexkantskaft | C 6,3 |
| Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips |
| Drivprofil | Pozidriv-skruvmejsel |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| tillverkarens beteckning | Bit-Check 10 Universal 3 |
| Antal delar | 10 |

Produktslag

Bitsverktyg

Tillbehör

Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K

675020 6,3K

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm

675220 1/25

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm

675220 2/25

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm

675220 3/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm

675200 1/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm

675200 3/25

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon
krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm

675200 2/25