

**Koken****IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, sexkant: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651301 10
GTIN	4991644362172
Artikelklass	63R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

**Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.**

Stift av höglegerat specialstål.

**Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**OBS!:**

Impact klinghållare för 7/16 tum enkelbits, komplett med klinghållare. Reservklingor finns under nr 651321.

**Teknisk beskrivning**

Längd	52 mm
Ø fästsida	25 mm
sexkant	10 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

---

**Tillbehör**

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm	651800 25
Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum, inklusive utdragare Typ 3	651790 3
Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm	651900 3X20
Impact klinga sexkant 10 mm	651321 10