

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, sexkant: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	651301 12
GTIN	4991644362189
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Stift av höglegerat specialstål.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

OBS!:

Impact klinghållare för 7/16 tum enkelbits, komplett med klinghållare. Reservklingor finns under nr 651321.

Teknisk beskrivning

sexkant	12 mm
Ø fästsida	25 mm
Längd	52 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Sexkantnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Sats med säkringsklämmor 10 delar för hylsor, 1/2 tum,
inklusive utdragare Typ 3

651790 3

Impact klinga sexkant 12 mm

651321 12

Gummiring för hylsor, 1/2 tum Ø 25 mm

651800 25

Kopplingsstift för hylsor, 1/2 tum Ø×Längd 3X20 mm

651900 3X20