

HEDI

Förlängningskabel 3 kopplingar för F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 15N



Beställningsdata

Ordernummer	081186 15N
GTIN	4003644000104
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Med stickuttag för **länderna F, B, PL, CZ.**

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44). Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.

Med trippelkoppling.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
kabelkonstruktion	3G1,5
material kabel	Neopren
Kabelklass	H07RN-F
kabellängd	15 m
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven

Kontakttyp ingång	E
Produktnamnsattribut	250 V
nätspänning	250 V
Produktslag	Förlängningskabel

Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S
Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL