



Momentmejsel med skala, maximalt vridmoment: 30cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659939 30
GTIN	4560138455852
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Momentmejsel med övermomentskydd för olika användningsområden, från serietillverkning till underhållsarbeten. Med låsmekanism som förhindrar att momentet ändras vid användning. 6-kantslåsformen förhindrar rullning. Inställbar via mikrometerskala. Profilerat lättmetallhandtag.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln "signal" (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Vid vänsterdragning är utlösningmekanismen spärrad.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

skalgradering 1 delstreck =	0,2 cNm
maximalt vridmoment	30 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
visning	analog
Ø	16 mm
Bitshållare	F 6,3
momentintervall	4 - 30 cNm

momentintervall	0,04 - 0,3 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
vikt	50 g
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Feedback	utlösande
totallängd L	100 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------