



XT-innermikrometersats, mätområde: 3-6mm



Beställningsdata

Ordernummer	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts **XT-innermikrometrar** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Innermikrometrar för maximal precision. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med mätspetsar av hårdmetall. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med kolsvart skala, alla avläsningsdelar är mattförokromade. Känselvred för konstant mätkraft. Alla instrument har ett serienummer och levereras med ett provningscertifikat. "Micro" - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428500, inställningsringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mät huvuden nr 428605.

Observera:

XT-innermikrometersats för **2-punktsmätning**.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	4 / 5 mm
--------------------	----------

antal mikrometrar	3
antal inställningsringar	2
Norm	DIN 863
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
XT-innermikrometer mätområde 3-4 mm	428500 3-4
XT-innermikrometer mätområde 4-5 mm	428500 4-5
XT-innermikrometer mätområde 5-6 mm	428500 5-6