



Spännback-bits 1/4 tum C 6,3, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	675395 4
GTIN	4013288038609
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Standardutförande, **seghård**.

Användningsdata:

För spännskruvar (Snake Eyes).

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, **seghård**.

Teknisk beskrivning

spännback-profil	4
totallängd	25 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
Tappavstånd	1,52 mm
tillverkarens beteckning	857/1 Z spännback
Drivprofil	Spännarinsats
Produktslag	Bitsverktyg

