



Byxa Industri, svart/grå, Konfektionsstorlek DE: 110



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091422 110 |
| GTIN | 7330509359709 |
| Artikelklass | 04T |

Beskrivning

Utförande:

Industrikollektion med många funktioner av **slitstarkt material**. Konstruerad för att tåla hård belastning i det dagliga arbetet. Industriella kläder som uppfyller kraven enligt **EN ISO 15797**. Alla artiklar har en avtagbar ID-ficka.

- **Bakficka med lock.**
- **Benficka med mobil- och ID-ficka samt pennfack.**
- **Sido- och mätstickeficka.**

Byxa med blyxlås av plast i grenen och breda hällor bak och på sidorna.

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Byxa i färgkombinationen **marinblå/kornblå** under nr 091421.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 65 % polyester

Tygsammansättning: 35 % bomull

Materialvikt/vävtäthet: 240 g/m²

Kläder standard: Oeko-Tex standard 100

Tvättning: 70 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Storlek FR | 48L |
| Storlek IT | 48L |
| Konfektionsstorlek DE | 110 |
| Serie | Industrie |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Storlek NL | C154 |
| Storlek SE | C152 |
| Storlek ES | 48L |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Materialvikt/vävtäthet | 240 g/m ² |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Tvättning | 70 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | varm, upp till 200 °C |
| Färg | svart/grå |
| Produktslag | Arbetsbyxa |