

**Ställbar stiftnyckel rak, rostfritt stål, Tappens märk-Ø: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628620 4
GTIN	4020772050528
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt stål, med fasta tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tappdiameter = tappens nominella diameter - 0,1 mm. Toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

inställbart tappavstånd a	11 - 60 mm
Tappens märk-Ø	4 mm
Typ	758
tillverkarens beteckning	758NI
längd L	160 mm
Material	Rostfritt stål, INOX
böjda	nej
rak	ja
med breddinställning	ja
Produktslag	Nyckellåsning

