



## Tool24 Smartline – skåpsystem inklusive indelningsmaterial, Typ: S11M



### Beställningsdata

Ordernummer	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Artikelklass	9SA

### Beskrivning

#### Utförande:

Flexibelt varuutlämningssystem för lagring, utlämning och förvaltning av bearbetnings- och monteringsverktyg, mätinstrument, arbetskyddsartiklar och en mängd förbrukningsartiklar. Mastersystemen kan byggas ut med hjälp av utbyggnadsskåpen (slavesystem) som finns som tillval. Genom individuellt beställbara programvarupaket är systemet exakt anpassat efter dina behov.

Stomme och dörrar av 1 mm stålplåt. Lyftvagnsockel 1,75 mm stålplåt. Topplatta av bambu.

#### Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för lagring och förvaltning av verktyg och tillbehör.

#### Innehåll:

Indelningsmateriel: 10× 960310\_4+18; 1×960330\_3+14

#### Beläggning:

Antal lådor x lådans fronthöjd: 1 tekniclåda

10×75 mm; 1×150 mm

#### leveransinnehåll:

Mastersystem: Varuutlämningsskåp med 11 lådor 36x36 E, Touchscreen, streckodsläsare, PC inklusive mjukvarupaket BASIC och indelningsmaterial.

#### leveransinnehåll:

Pekskärm 22 tum; streckodsläsare; PC inklusive programpaket Basic.

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, **pulverbelagda.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Bärförmåga låda/utdragshylla: 75 kg

Lageryta: 4 m<sup>2</sup>

höjd: 1390 mm

Bredd: 717 mm

Djup: 750 mm

lådornas effektiva bredd: 612 mm

lådornas effektiva djup: 612 mm

## Teknisk beskrivning

Lageryta	4 m <sup>2</sup>
Indelning i en låda	36×36 E
höjd	1390 mm
Antal lådor	11
lådornas effektiva bredd	612 mm
vikt	249 kg
Bredd	717 mm
Djup	750 mm
lådornas effektiva djup	612 mm
Typ	Bas Masterskåp komplett
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003