

**Ställbar haknyckel böjda, Största Ø / tappens märk-Ø: 125/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Böjd, med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

inställbart tappavstånd a	80 - 125 mm
Maximal diameter	125 mm
totallängd	290 mm
Tappens märk-Ø	8 mm
Typ	764C
Tappgänga	M6
tillverkarens beteckning	764CC
Produktslag	Nyckellåsning

Tillbehör

Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

628850