

**Ställbar haknyckel för momentnycklar, Största Ø / tappens märk-Ø: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fyrkantfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

**Användningsdata:**

För tvåhåls låsmuttrar.

**OBS!:**

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

**Teknisk beskrivning**

inställbart tappavstånd a	18 - 40 mm
totallängd	120 mm
Maximal diameter	40 mm
Tappens märk-Ø	4 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Typ	764C
Tappgänga	M4
tillverkarens beteckning	764Md
Produktslag	Nyckellåsning

