



Ställbar haknyckel för momentnycklar, Största Ø / tappens märk-Ø: 80/5mm



Beställningsdata

Ordernummer	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fyrkantfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
Maximal diameter	80 mm
inställbart tappavstånd a	40 - 80 mm
Tappens märk-Ø	5 mm
fyrkantfäste	3/4 tum
Typ	764C
Tappgänga	M6
tillverkarens beteckning	764Md
Produktslag	Nyckellåsning

Tillbehör

Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

628850