

**Ställbar haknyckel för momentnycklar, Största Ø / tappens märk-Ø: 125/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.

Med fyrkantfäste för användning med momentnyckel. Med utbytbara tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

OBS!:

Tapp-Ø = tappens nom. Ø – 0,1 mm; toleransområde h12.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter	125 mm
inställbart tappavstånd a	80 - 125 mm
totallängd	250 mm
Tappens märk-Ø	6 mm
fyrkantfäste	3/4 tum
Typ	764C
Tappgänga	M6
tillverkarens beteckning	764Md
Produktslag	Nyckellåsning

Tillbehör

Sorteringsbox 20 delar, med lösa tappar och muttrar.

628850