



Cirkelsågblad expert for Stainless Steel, Blad-Ø D: 305mm



Beställningsdata

Ordernummer	583900 305
GTIN	3165140839969
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För **bearbetning av rostfritt stål**. Sågtänder av **Cermet** med extra hårdhet och slitstyrka. Lämpar sig inte för höglegerat stål. Tandform: Trapetsformad plan tand, neutral spånvinkel. För kap- och geringssågar.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	25,4 mm
Ø	305 mm
Antal tänder	80

sågbredd B	2,5 mm
Produktslag	Cirkelsågblad