



## Cirkelsågblad expert for Steel, Blad-Ø D: 305mm



### Beställningsdata

Ordernummer	583910 305
GTIN	3165140737739
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Belägningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

#### Användningsdata:

För **stålbearbetning**. Speciell förankring av HM-tänderna i stambladet förhindrar skador på tänderna. Tandform: Trapetsformad plan tand (med fas), neutral spånvinkel. För kap- och geringssågar.

#### OBS!:

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

### Teknisk beskrivning

Ø	305 mm
hål-Ø	25,4 mm
Antal tänder	60

sågbredd B	2,6 mm
Produktslag	Cirkelsågblad