



Cirkelsågblad expert for aluminium, Blad-Ø D: 216mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 583920 216 |
| GTIN | 3165140796767 |
| Artikelklass | 54B |

Beskrivning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

Exakta snitt i **aluminium** och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning. För kap- och geringssågar, panelsågar.

OBS!:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------|
| hål-Ø | 30 mm |
| Ø | 216 mm |
| Antal tänder | 64 |

| | |
|---------------------------------|--|
| sågbredd B | 2,6 mm |
| Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9,5/46,5 och 2/9/46 och 2/10/60 mm |
| Produktslag | Cirkelsågblad |