



## Cirkelsågblad expert for aluminium, Blad-Ø D: 254mm



### Beställningsdata

Ordernummer	583920 254
GTIN	3165140796781
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, **buller- och vibrationsdämpande stamblad**. Den integrerade spänningen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. **Beläggningen** förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. **Precisionsslipade tänder i hårdmetall** säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

#### Användningsdata:

Exakta snitt i **aluminium** och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning. För kap- och geringssågar, panelsågar.

#### OBS!:

**Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.**

### Teknisk beskrivning

hål-Ø	30 mm
Ø	254 mm
Antal tänder	80

sågbredd B	2,8 mm
Medbringarhål antal/Ø/hålcirkel	2/7/42 och 2/9,5/46,5 och 2/9/46 och 2/10/60 mm
Produktslag	Cirkelsågblad