

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 7/16-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 7/16-32
GTIN	4062406192969
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 28 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	11,112 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Antal spånspar	3
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	32
Gängdjup	27,78 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	10,4 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,794 mm
Gängtyp	UNS

gänga	7/16-32 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp