

Garant**Lysdiodlupplampa, lins-Ø: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	491495 160
GTIN	4062406198718
Artikelklass	41M

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt utformad lupplampa för mycket höga krav. Stort synfönster med Ø 153 mm för distorsionsfri sikt. Utbalanserat, fjäderavlastat, exakt spärrbart stångsystem med robust utförande av aluminium (färglöst eloxerad) och högkapacitetsplast. Slutna leder skyddar invändiga ledningar.

- **Absolut reptåliga glaslinser - för distorsionsfri syn.**
- **3D-huvudled för individuell inställning och fixering.**
- **Belysning: 112 SMD högkapacitetslysdioder, effektförbrukning bara cirka 13 W. Belysning 5500 lux steglöst dimbar ned till 10 %, lysdioder med upp till 50 000 h användningstid.**
- **Segmentkopplingen (visualizern) ger möjlighet till strukturbetonande belysningseffekter. Färgåtergivningssteg 1A för briljant synliggörande av färger.**

Användningsdata:

På laboratorier samt inom tillverkning, montage och kvalitetskontroll och liknande miljöer med höga krav på goda ljusförhållanden och ergonomi.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 – 240 V, 50/60 Hz, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.

OBS!:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

längd ledarm B	484 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Förstoring (gångar)	1,9
Huvud-Ø	250 mm
längd ledarm A	500 mm
lins-Ø	160 mm
kapacitet	1356 mm
antal lysdioder	48
Produktslag	Lupplampa

Tillbehör

Bordsfot för LED-lupplampa Typ TK	491492 TK
-----------------------------------	-----------