

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M21X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M21X1,25
GTIN	4062406198282
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 28 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängtyp	MF
total längd L	140 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Skafftyrkant □	14,5 mm
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	63 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gäng-Ø	21 mm
Kärnhåls-Ø	19,75 mm
gänga	M21×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp