

**Garant****Centrisk spännback pneumatisk, Typ: 160****Beställningsdata**

Ordernummer	360180 160
GTIN	4062406198732
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- **Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.**
- **Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Arithmetisk summa = 45 kN.**
- **Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlebord.**

**Användningsdata:**

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

**Specialtillbehör:**

Backprogram nr 360183 – 360187.

**Teknisk beskrivning**

vikt	12,2 kg
höjd H	99,2 mm
spännkraft upp till max	22,5 kN
L	160 mm
B	160 mm

maximal tryckluftseffekt	9 bar
spännlängd	8,5 mm
Backbredd A	104 mm
passar färgkod	PCV 160
Produktslag	Maskinskruvstycke