

Garant**Greppbackpar, H = 15, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	360184 3
GTIN	4062406199838
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Härdade, för fastspänning av ämnen. Greppbackar kan användas som vändbackar. Spännsteg med 4 mm höjd.

Backarna täcker fyra fastspänningsområden.

Passar till:

Centreringspännback nr 360180 och nr 360181 vardera storlek 160.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

Teknisk beskrivning

passar färgkod	PCV 160
Spännvidd S1	30 - 40 mm
Spännvidd S2	100 - 110 mm
spännvidd S4	90 - 100 mm
Spännvidd S3	40 - 50 mm
Backbredd A	120 mm
Produktnamnsattribut	H = 15
Produktslag	Skruvstycksbackar

