



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 3



Beställningsdata

Ordernummer	320652 3
GTIN	4062406200282
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- lättviktsutförande med slimmat hus
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används framför allt för bearbetning av små och mycket små komponenter på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 49 mm

effektiv längd B: 79 mm

största spets-Ø 60° A: 25 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 29,5 mm

maximalt varvtal: 5000 min⁻¹

Teknisk beskrivning

maximalt radiellt kast	0,006 mm
effektiv längd B	79 mm
Morsekona	MK3
spetslängd C	29,5 mm
för arbetsstycksvikt	500 kg
hus-Ø D	49 mm
största spets-Ø 60° A	25 mm
maximalt varvtal:	5000 min ⁻¹
Produktslag	centreringspets