

Garant**eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/3,1 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273562 32/3,1
GTIN	4062406202699
Artikelklass	21U

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	100 mm
Serie	Eco
Bladhöjd h ₅	32 mm
Spårbredd w	3,1 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
Systemnyckel	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd