

**Garant****eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 32/4,1 mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	273562 32/4,1
GTIN	4062406202705
Artikelklass	21U

## Beskrivning

**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Reservdel:**

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

## Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4,1 mm
Serie	Eco
Bladhöjd h <sub>5</sub>	32 mm
för max. arbetsstycke-Ø	110 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	ja
Systemnyckel	ja

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd