

Garant**eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/5,1 mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273562 32/5,1 |
| GTIN | 4062406202712 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|---------|
| Spårbredd w | 5,1 mm |
| Bladhöjd h ₅ | 32 mm |
| för max. arbetsstycke-Ø | 120 mm |
| Serie | Eco |
| totallängd L | 150 mm |
| Användning | neutral |
| Invändig | ja |
| Systemnyckel | ja |

axiell spårstickning kan göras

nej

Produktslag

Sticksvärd