

**Garant****eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h<sub>5</sub> / spårbredd w: 26/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273564 26/2,2
GTIN	4062406202743
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare (t.ex. EWS).

**Användningsdata:**

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

**Passar till:**

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132 – 319133 (VDI-hållare).

**Reservdel:**

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Bladhöjd h <sub>5</sub>	26 mm
för max. arbetsstycke-Ø	50 mm
Spårbredd w	2,2 mm
Serie	Eco
totallängd L	110 mm
Användning	neutral
Invändig	ja

Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd