

Garant**eco-avsticksvärd, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 32/5,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273564 32/5,1
GTIN	4062406202804
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare (t.ex. EWS).

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132 – 319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.

Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	32 mm
Spårbredd w	5,1 mm
för max. arbetsstycke-Ø	120 mm
Serie	Eco
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	ja

Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd