



Bitsats med bitsskruvmejsel och insexnycklar 52 delar



Beställningsdata

Ordernummer	675990
GTIN	4013288179968
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3. Inklusive insexnycklar med kulhuvud i storlekarna 1,5 – 8,0 mm, Praxisorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-satser med bitsskruvmejsel och bits för skruvdragning **för hand eller med maskin.**

Levereras i stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås.

Fördel:

Lätt att se skillnad oå bitsen tack vare färgkodningen **och** numreringsbeteckningar.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675520 2 st storlek 1/25; 4 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: 2 st storlek 1; 4 st storlek 2; 2 st storlek 3

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675550 2 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 3 st storlek TX20; 2 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,8x5,5; 1,0x5,5

IMPACTOR- bits, längd 50 mm, E 6,3, för Phillips: 2 st storlek 2; 1 st storlek 3

IMPACTOR- bits, längd 50 mm, E 6,3, för Pozidriv: 2 st storlek 2; 1 st storlek 3

IMPACTOR- bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändig sexkant: Vardera 1 st storlek 4; 5; 6

IMPACTOR- bits, längd 50 mm, E 6,3, för invändiga Torx®: Vardera 1 st storlek TX25; TX30; TX40

Vinkelskrivdragare mer klotformigt huvud Hex-Plus, för insexskruvar: Vardera 1 st storlek 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

bitsskruvmejsel: 1 st

Kopplingskaft "Rapidaptor": 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

Bits sexkantskaft	C 6,3
Bits sexkantskaft	E 6,3
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt 100
Antal delar	52
Drivverktyg	Skruvmejselhandtag med snabbkoppling
maskinduglig	ja
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX15	675550 TX15
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX10	675550 TX10
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675520 2/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675520 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX30	675550 TX30
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
IMPAKTOR-bit för Pozidriv, 1/4 tum E 6,3 krysspårstorlek 3	674122 3
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX25	675550 TX25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX40	675550 TX40

Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3BiTorsion krysspårstorlek /
total längd 1/25 mm

675520 1/25

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3BiTorsion Torx®-profil TX20

675550 TX20