



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 6Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657320 6
GTIN	4562135128555
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med grepp av konstharts.

Fast monterad omkopplingspärr.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	6 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
vikt	190 g
Dragriktning	Högerdragning
momentintervall	1 - 6 Nm
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	120 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Feedback	utlösande
totallängd L	185 mm
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Serie	QSP
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Inställningsnyckel Typ 1	657325 1
Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10