



Trekanthylsnyckel, För skruvar: M4



Beställningsdata

Ordernummer	623505 M4
GTIN	4020772044350
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 90 mm

huvudhöjd innermått F: 6,8 mm

Skaft-Ø: 9 mm

Teknisk beskrivning

För skruvar	M4
skaftlängd	90 mm
Skaft-Ø	9 mm
huvudhöjd innermått F	6,8 mm
Typ	22417A

Produktslag

hylsnyckel