



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 25Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657320 25
GTIN	4560138452813
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med grepp av konstharts.

Fast monterad omkopplingspärr.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
maximalt vridmoment	25 Nm
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
vikt	250 g
momentintervall	5 - 25 Nm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
Feedback	utlösande
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	161 mm
Inställning av utlösningens värdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	215 mm
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Serie	QSP
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Inställningsnyckel Typ 1	657325 1