

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	623505 M10
GTIN	4020772044398
Artikelklass	63Q

**Beskrivning****Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

**Användningsdata:**

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

**Norm:****DIN 22417 A**

skaftlängd: 140 mm

huvudhöjd innermått F: 15,05 mm

Skaft-Ø: 20 mm

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	140 mm
huvudhöjd innermått F	15,05 mm
Skaft-Ø	20 mm
För skruvar	M10
Typ	22417A

Produktlag

hylsnyckel