



## Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 140Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	657320 140
GTIN	4560138452844
Artikelklass	66F

### Beskrivning

**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med grepp av konstharts.

**Fast monterad omkopplingspärr.****Funktion:**

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

**Användningsdata:**

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

$L$  = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**OBS!:**

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

vikt	700 g
fyrkantsfäste	1/2 tum
Dragriktning	Högerdragning
maximalt vridmoment	140 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
momentintervall	30 - 140 Nm
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
omkopplingsbar avläsning	Nm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I <sub>3</sub> ]	315 mm
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
totallängd L	380 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	QSP
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

---

## Tjänster

---

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

---

## Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400
Inställningsnyckel Typ 2	657325 2