



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 280Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657320 280
GTIN	4571141274941
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med lätttrat metallhandtag.

Fast monterad omkopplingspärr.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	280 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Dragriktning	Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
vikt	1800 g
momentintervall	40 - 280 Nm
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
totallängd L	665 mm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	600 mm
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback	utlösande
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Serie	QSP
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Inställningsnyckel Typ 2	657325 2
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400