



Kryppaggregat, Typ: SU1/US



Beställningsdata

Ordernummer	354210 SU1/US
GTIN	4062406204327
Artikelklass	31E

Beskrivning

Utförande:

Kryppaggregat med inbyggd luftkylning i krympläge.
Maximalt krympbar verktygslängd 500 mm.
Förvaringsplats för utbytesskivor

Användningsdata:

- För konturberoende luftkylning.
- Rör på- / avkrympning för skaft av HM och HSS.
- Kryppområde Ø 3 # 32 mm.

leveransinnehåll:

- 4 utbytesskivor Ø 3 – 32 mm nr 354240.
- Klämring
- 1 par värmeskyddshandskar.

Specialtillbehör:

- Passande underrede nr 354290.
- Lösa utbytesskivor nr 354240.
- Verktygsgrundhållare nr 354225 – 354227.
- Kyladapter för luftkylning nr 354235 – 354236.
- Kylenehet nr 354215 CU1.

Bredd: 700 mm

höjd: 986 mm

Djup: 533 mm

anslutning: 3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW

effekt: 11 kW

vikt: 45 kg

Teknisk beskrivning

vikt	45 kg
höjd	986 mm
effekt	11 kW
Bredd	700 mm
Djup	533 mm
Serie	SU1
anslutning	3/PE-AC-480V / 50-60 Hz-10,4kW + 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Krympaggregat

Tillbehör

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 50 SK	354225 50
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 40 SK	354225 40

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt skaft 30 SK	354225 30
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Underskåp för	354290
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kylinsats ämne	354279
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 10 mm	354268 10
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 12 mm	354268 12
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 3 mm	354268 3
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 4 mm	354268 4
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 5 mm	354268 5
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 6 mm	354268 6
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 8 mm	354268 8
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354260 10-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 14-16 mm	354260 14-16
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 18-20 mm	354260 18-20
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 25-32 mm	354260 25-32
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354260 3-5
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354260 6-8
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354265 10-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354265 3-5
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354265 6-8