



## Kylenhet, Typ: CU1/US



### Beställningsdata

Ordernummer	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Artikelklass	31E

### Beskrivning

#### Utförande:

- Förvaringsplats för kylinsatser
- Fristående utförande
- 2 tvångsstyrda kontaktkylare (inga verktygsskador!).

#### Användningsdata:

- för konturberoende kylning

#### leveransinnehåll:

- inklusive aktiv kylare
- 5 kylinsatser Ø 6 # 32 mm nr 354260.

#### Specialtillbehör:

- Passande underrede nr 354290.
- Kylinsatser nr 354260 – nr 354279 i reservdelslistan.

#### OBS!:

För drift av den aktiva kylaren krävs 1,4 etylglykol (t.ex. Glysantin G48).

Bredd: 430 mm

höjd: 902 mm

Djup: 533 mm

vikt: 39 kg

aktiv kylare, bredd: 413 mm

aktiv kylare, höjd: 415 mm

## Teknisk beskrivning

aktiv kylare, höjd	415 mm
aktiv kylare, effekt	0,47 kW
Djup	533 mm
Bredd	430 mm
aktiv kylare, djup	283 mm
höjd	902 mm
aktiv kylare, bredd	413 mm
vikt	39 kg
aktiv kylare, anslutning	2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
aktiv kylare, vikt	22 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Krympverktyg, tillbehör

## Tillbehör

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Verktysgrundhållare för PSC för koniskt skaft 40 PSC	354227 40
Underskåp för	354290
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Verktysgrundhållare för PSC för koniskt skaft 63 PSC	354227 63
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 40 SK	354225 40

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 40 HSK	354226 40
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 50 SK	354225 50
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Verktysgrundhållare för SK för koniskt skaft 30 SK	354225 30
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 32 HSK	354226 32
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 100 HSK	354226 100
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 50 HSK	354226 50
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Verktysgrundhållare för PSC för koniskt skaft 50 PSC	354227 50
Verktysgrundhållare för PSC för koniskt skaft 30 PSC	354227 30
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 80 HSK	354226 80
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt skaft 63 HSK	354226 63
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Kylinsats ämne	354279
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 10 mm	354268 10
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 12 mm	354268 12
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 3 mm	354268 3
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 4 mm	354268 4
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 5 mm	354268 5
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 6 mm	354268 6
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 8 mm	354268 8
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354260 10-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 14-16 mm	354260 14-16
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 18-20 mm	354260 18-20

Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 25-32 mm	354260 25-32
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354260 3-5
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354260 6-8
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354265 10-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354265 3-5
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354265 6-8