

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	8 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	8 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	SCACR/L 0808M06
Skaftmått	8 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skrivsats förvändskär	269021 1
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Spännskruv Typ 1	269021 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500