

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	SCACR/L 1212M09
Huvudängd L ₁	12 mm
Skrivsats för vändskär	269021 2
Skaftmått	12 mm
totallängd L	150 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännskruv Typ 2	269021 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500