

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260299 12/07
GTIN	4045197797926
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	SDACR/L 1212M07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Skaftmått	12 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Skrivsats förvändskär	269021 1
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spännskruv Typ 1	269021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500