

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260301 16/11  |
| GTIN         | 4045197797988 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| ISO-kod hållare                                  | SDNCN 1616M11           |
| Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare | 21 mm                   |
| Skruvsats förvändskär                            | 269021 2                |
| Passande vändskär                                | DC.. 11T3..             |
| Vändskärsstorlek                                 | 11 mm                   |
| Totallängd L neutrala hållare                    | 150 mm                  |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare   | 8,6 mm                  |
| Skaftmått  | 16 mm                   |
| Norm   | Verkstadsnorm           |
| Användning                                       | neutral                 |
| Invändig   | nej                     |
| Inställningsvinkel κ                             | 62,5 grad               |
| Användning                                       | Längdsvarvning utvändig |
| Användning                                       | Plansvarvning           |
| Användning                                       | Plansvarvning           |
| Produktslag                                      | Skärhållare             |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15                              | 674248 TX15 |
| Spännskruv Typ 2   | 269021 2    |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500  |