

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 261314 16/11  |
| GTIN         | 4045197798091 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 16 mm                   |
| Vändskärsstorlek              | 11 mm                   |
| ISO-kod hållare               | SVACR/L 1616M11         |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 26 mm                   |
| Skaftmått                     | 16 mm                   |
| Passande vändskär             | VC.. 1103..             |
| totallängd L                  | 150 mm                  |
| Skrivsats förvändskär         | 269021 1                |
| Norm                          | Verkstadsnorm           |
| Användning                    | Höger                   |
| Invändig                      | nej                     |
| Inställningsvinkel κ          | 90 grad                 |
| Användning                    | Plansvarvning           |
| Användning                    | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag                   | Skärhållare             |

## Tillbehör

|  |            |
|--|------------|
| Spännskruv Typ 1   | 269021 1   |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7                               | 674248 TX7 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm | 659957 200 |