



## Hängselbyxa Pulsschlag, mörkblå/antracit, Konfektionsstorlek DE: 94



### Beställningsdata

Ordernummer	091172 94
GTIN	4053813267777
Artikelklass	06K

### Beskrivning

#### Utförande:

**Högkvalitativa arbetskläder** av utsökta material. Modern design med smarta utrustningsdetaljer. Flera **reflexelement** ger bättre synlighet. Belastningspunkterna är säkrade med regler för att förlänga bärslängden.

- **Ergonomisk design för större rörelsefrihet.**
  - **Två bakfickor med CORDURA®-förstärkning.**
  - **Mätsticke- och benficka med CORDURA®-förstärkning.**
  - **Elastisk linning.**
  - **Förformat knä med rörelsezon.**
  - **CORDURA®-knäskyddsfickor med lock, istoppning uppifrån.**
  - **Certifierad enligt EN 14404 tillsammans med knästopning.**
- Snickarbyxa** med högt sittande **njurskydd**.
- **Bröslappsficka med CORDURA®-förstärkning.**
  - **Elastiska hängslen med slagåliga och värmebeständiga plastlås.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Snickarbyxa** i färgkombinationen **kornblå/svart** under nr 091171.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

## Teknisk beskrivning

Storlek US	32/34
Konfektionsstorlek DE	94
Storlek FR	40L
Storlek IT	40L
Storlek UK	32L
Serie	Pulsschlag
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek NL	94
Storlek ES	40L
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet	260 g/m <sup>2</sup>
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	varm, upp till 200 °C
Färg	mörkblå/antracit
Produktslag	Hängselbyxa